



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

**WYDAJNOŚĆ**

Wydajność rolek	● ● ● ● ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

**PODSTAWOWE ATUTY**

Nazwa produktu	Novatech
Typ	Koło
Nośność przy 3 km/h	750 kg
Nośność statyczne	1500 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C

**KOŁO**

Materiał ciała	Niezdefiniowany
Materiał bieżni	Polipropylen, miękki
Średnica	82 mm
Szerokość Bieżnia	96 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A
Średnica łożysko kulkowe	52 mm
Szerokość łożysko kulkowe	14 mm

## RYSUNKI TECHNICZNE

