

DURATECH PLUS

MMP050x26-Ø15

EAN 4031582399370



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál středu	Polyamid, velmi těžký
Materiál běhounu	Dvojité příruby s Dráhy
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	50 mm
Šířka Běhoun	26 mm
Průměr otvoru pro šroub	15 mm
Délka náboje	32 mm
Tvrdość Běhoun (D)	75 Shore D

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ●
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech plus
Typ	Kolo
Norma	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	240 kg
Nosnost 6 km/h	200 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	480 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C

DURATECH PLUS

MMP050x26-Ø15

EAN 4031582399370

Objednáací číslo 00860912
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

