

NOVATECH

ITP 125X50-Ø25 HL60 CV

EAN 4031582330489

Número de encomenda 00839128



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

RODA

Material do centro da roda	Alumínio
	convexo
Material do piso da roda	Poliuretano, Fundido
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda	Amarelo mel (RAL1005)
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	125 mm
Largura do Piso	50 mm
Diâmetro do furo do eixo	25 mm
Comprimento do cubo	60 mm
Largura do corpo	50 mm
Dureza do Piso (A)	92 Shore A
Dureza do Piso (D)	42 Shore D

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Novatech
Tipo	Roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	500 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	400 kg
Capacidade de carga estática	1000 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Peso geral	0,757 kg

NOVATECH

ITP 125X50-Ø25 HL60 CV

EAN 4031582330489

Número de encomenda 00839128



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

