

AGILA US

2670POO5X1.25P30-13

EAN 4031582435009



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ○ ○ ○
감원	● ● ● ● ○

핵심 속성

제품명	Agila US
하우징 유형	회전 캐스터
표준	캐스터 및 휠 제조업체 연구소
3km/h에서의 적재 용량	150 kg
적재 용량 정적	300 kg
총높이	155 mm

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	플레인 베어링
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	127 mm
트레드 폭	31.75 mm
차축 홀 직경	10 mm
트레드의 경도(D)	66 Shore D

하우징

재료	강판, 중
Fork 외형	다양한 강화
스위블 베어링	볼 레이스 2회
오프셋	37 mm
회전 반경	100.5 mm
회전 간섭	199 mm

피팅

피팅 유형	볼트홀
볼트 홀 직경	13 mm