

ELASTECH

EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4031582318340



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Elastech
Typ	Kolo
Norma	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	630 kg
Nosnost 6 km/h	525 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	1260 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková hmotnost	1,36 kg

KOLO

Tread hardness	měkký
Materiál středu	Ocel, železo
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná
Ložisko	Otvor, neobrobený
Průměr	250 mm
Šířka Běhoun	60 mm
Průměr otvoru pro Šroub	190 mm
Tvrdost Běhoun (A)	68 Obuv A

ELASTECH


EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4031582318340

Objednáací číslo 00830877
Výkresy produktu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




ELASTECH

EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4034582318340

Objednací číslo 00830877



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.