

PURETECH

DIK 075X25-Ø6,1

EAN 4031582070149

Objednáací číslo 00004955



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál těla	Ocelový plech
Materiál běhounu	Tvrdá guma, neoznačující
Ložisko	Kuželové ložisko
Barva Kolo	Pasivováno modrou
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	25 mm
Průměr otvoru Šroub	6 mm
Délka poklice	28 mm
Šířka těla	25 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	55 kg
Statický Nosnost	110 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková hmotnost	0,22 kg

PURETECH

DIK 075X25-Ø6,1

EAN 4031582070149
Objednací číslo 00004955



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

