

# PURETECH

DIK 075X25-Ø6,1

EAN 4031582070149

Objednávací číslo 00004955



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## KOLO

Materiál středu	Ocelový plech
Materiál běhounu	Tvrdá guma, neoznačující
Ložisko	Kuželové ložisko
Barva Kola	Pasivováno modrou
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrům
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	25 mm
Průměr otvoru pro šroub	6 mm
Délka náboje	28 mm
Šířka středu kola	25 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

## VÝKON

Valivý odpor ● ● ● ○ ○

Hlučnost ● ● ● ● ○

Opotřebení ● ● ● ○ ○

Odolné vůči korozi ● ● ● ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech
Typ	Kolo
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	55 kg
Statická Nosnost	110 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková hmotnost	0,22 kg

# PURETECH

DIK 075X25-Ø6,1

EAN 4031582070149  
Objednací číslo 00004955



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

