

SUPRATECH

PJP100X35-Ø8,3 HL45

EAN 4031582444223



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Corps de roue | Polypropylène |
| Bandage | Caoutchouc thermoplastique |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Pare-fils | Avec pare-fils |
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur du bandage | 32 mm |
| Diamètre de l'alésage | 8 mm |
| Longueur de moyeu | 45 mm |
| Dureté du bandage (A) | 87 Shore A |

PERFORMANCE

| | |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement | ● ● ● ○ ○ |
| Usure | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Nom du produit | Supratech |
| Type | Roue |
| Norme | EN12530 - Roulettes d'appareils |
| Capacité de charge à 3 km/h | 100 kg |
| Capacité de charge statique | 200 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Poids | 0,212 kg |

SUPRATECH

PJP100X35-Ø8,3 HL45

EAN 4031582444223



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

