

MAXTECH

PNP 200X30-Ø8 HL44

EAN 4031582320626



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ● ○
내마모성	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Maxtech
하우징 유형	휠
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	100 kg
적재 용량 정적	200 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
전체 체중	0.4 kg

휠

차체 재질	폴리프로필렌
	부드러운
트레드 재질	폴리우레탄, Foamed
베어링	정밀 볼 베어링
휠 색상	블랙
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	200 mm
트레드 폭	30 mm
차축 홀 직경	8 mm
허브 길이	44 mm
차체 너비	30 mm
트레드의 경도(A)	70 Shore A

MAXTECH

PNP 200X30-Ø8 HL44

EAN 4031582320626



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

