제품 정보

FOOTMASTER

FOOT MASTER SGDN- 60-F-NYN

EAN 4031582419399



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

핵심 속성

제품명	Footmaster
하우징 유형	회전 캐스터
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	250 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	90 °C
총높이	82.5 mm
전체 체중	0.5 kg

하우징

오프셋	36 mm
회전 반경	63 mm
회전 간섭	126 mm

휠

차체 재질	폴리아미드, 초무거움
트레드 재질	폴리우레탄, 주입
베어링	롤러 베어링 , 댐핑됨
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	50 mm
트레드 폭	25 mm
트레드의 경도(D)	70 Shore D

피팅

플레이트 길이	73 mm
플레이트 너비	73 mm
플레이트 홀 길이(최대)	58 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	58 mm
플레이트 구멍 직경	7 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


FOOTMASTER

FOOT MASTER SGDN- 60-F-NYN

EAN 4031582419399

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

제품 도면



© Copyright 2026 TENTE International GmbH