

DURATECH

MOP 250X50-Ø40 HL60

EAN 4031582320077

Objednávací číslo 00801034



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál těla	Polyamid, velmi těžký
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kolo	Přírodní bílá
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	250 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Průměr otvoru Šroub	40 mm
Délka poklice	60 mm
Šířka těla	50 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D
Typ ložiska	6308

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ●
Hluk pohybu	● ● ○ ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech
Standardní	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	4200 kg
Nosnost 6 km/h	3500 kg
Statický Nosnost	8400 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	3,894 kg

DURATECH

MOP 250X50-Ø40 HL60

EAN 4031582320077
Objednací číslo 00801034



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

