

STYLEA

5920UOI075S70-10X15 TFR

EAN 4031582385663



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ○ ○

Buka u pokretu ● ● ● ○ ○

Ishrana ● ● ● ● ●

otpornost na rdju ● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Stylea
Tip kućišta	Okretanje Tocak
Standard	EN12528 - točkovi za nameštaj
Nosivost na 3 km/h	50 kg
Statički Nosivost	100 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	40 °C
Sveukupna visina	88 mm
Ukupna širina	54 mm
Ukupna težina	0,149 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	klizni lezaj sa caura cevi
osovina	Zaobilaženje
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	75 mm
Širina omotac	8 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	75 Šor D

KUCISTE

Materijal	poliamid
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	stablo , okretanje
okretni radijus	62 mm
Otpor okretanju	124 mm
Prečnik navoja	10 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	narezan navojljisestougaoni vrat vrh
Dužina stablo	15 mm