

# STYLEA

5920UOI075S70-10X15 TFR

EAN 4031582385663



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●●●

otpornost na rdju ●●●●○

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda Stylea

Tip Okretanje Tocak

Standard EN12528 - tockovi za namestaj

Nosivost na 3 km/h 50 kg

Statički Nosivost 100 kg

Temperaturni opseg (Minimalno) -10 °C

Opseg temperature (maksimalni) 40 °C

Sveukupna visina 88 mm

Ukupna širina 54 mm

Ukupna težina 0,149 kg

## TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	klizni lezaj sa caura cevi
osovina	Zaobilaženje
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	75 mm
Širina omotac	8 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	75 Šor D

## KUCISTE

Materijal	poliamid
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	stablo , okretanje
okretni radijus	62 mm
Otpor okretanju	124 mm
Prečnik navoja	10 mm

## PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	narezan navojljisestougaoni vrat vrh
Prečnik stablo	10 mm
Dužina stablo	15 mm