

NOVATECH

FTF230X82-Ø45-5XØ14

EAN 4031582331974



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Behuizingstype	Wiel
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	5,846 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Gieten
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	Flenswiel
Diameter	230 mm
Breedte Loopvlak	82 mm
Diameter Asgat	45 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Boutgat diameter	70 mm
Diameter bevestigingsgat	14 mm
Geschikt voor	jungheinrich_mic

FITTING

Hoeveelheid bevestigingsgaten	5
-------------------------------	---

TECHNISCHE TEKENINGEN

