

# NOVATECH

FTF230X82-Ø45-5XØ14

EAN 4031582331974



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	5,846 kg

## WIEL

Materiaal wielkern	Gietijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	Flenswiel
Diameter	230 mm
Breedte Loopvlak	82 mm
Diameter Asgat	45 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Boutgat diameter	70 mm
Diameter bevestigingsgat	14 mm
Geschikt voor	jungheinrich_mic

## FITTING

Hoeveelheid bevestigingsgaten	5
-------------------------------	---

## TECHNISCHE TEKENINGEN

