

GALEA STAINLESS

5080YGC125R05-22X40

EAN 4031582355765

Número de comanda 00772118



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ●

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Galea stainless
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	100 kg
Conducció elèctrica	✓
Inoxidable	✓
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	162 mm
Àmplia general	65 mm
Pes total	0,639 kg

RODA

Material corporal	Polipropilè, conductor elèctric
Material de la banda de rodadura	Goma termoplàstic, conductor elèctric
El Bearing	Rodament de boles de precisió Inoxidable
El Banda de rodadura Color	Trànsit gris A (RAL7042)
Roda de color	Trànsit gris A (RAL7042)
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	30 mm
Corporació ample	30 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	90 Shore A

SUPORT

Material	Poliamida
Forquilla Forma	Tancat
Scamiento giratorio	Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Color	Verd de plata (RAL7001)
Desplaçament	40 mm
Scio de giro	95 mm
Sterferencia de giro	190 mm
Dome Dictel	59 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Espiga, Roda
Pern Diamant	22 mm
Pern Longitud	40 mm

GALEA STAINLESS

5080YGC125R05-22X40

EAN 4031582355765

Número de comanda 00772118



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

