

# ELASTECH

UER 100X34-Ø12

EAN 4031582323290  
Número de pedido 00030961



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## ARO

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Material del cuerpo                | Poliamida                              |
| Material de la banda de rodadura   | Neumático elástico, negro, vulcanizado |
| Cojinete                           | Rodamiento de rodillos                 |
| Color Aro                          | Gris plateado (RAL7001)                |
| Protectores de hilo                | Sin protector de roscas                |
| Diámetro                           | 100 mm                                 |
| Ancho de Banda de rodadura         | 34 mm                                  |
| Diámetro del agujero del Eje       | 12 mm                                  |
| Longitud del cubo                  | 44,4 mm                                |
| Anchura del cuerpo                 | 34 mm                                  |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 63 Shore A                             |

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Nombre del producto           | Elastech                         |
| Estándar                      | EN12532 - Material de transporte |
| Capacidad de carga a 4 km/h   | 160 kg                           |
| Capacidad de carga estática   | 320 kg                           |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                           |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C                            |
| Peso total                    | 0,245 kg                         |

# ELASTECH

UER 100X34-Ø12

EAN 4031582323290

Número de pedido 00030961



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

---

