

# PURETECH

FVP 250X80-Ø30 HL90

EAN 4031582365429

Bestelnummer 00836533



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## WIEL

Wielkern materiaal	Gietijzer
	zacht
Materiaal loopvlak	Massief rubber, zwart
Lager	Precisiekogellagers
Kleur Wiel	Jet black (vergelijkbaar RAL9005)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	250 mm
Breedte Loopvlak	80 mm
Asgatdiameter	30 mm
Naaflengte	90 mm
Breedte wielkern	80 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	67 Shore A

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ● ●

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Puretech
Type	Wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/u	810 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	675 kg
Statisch Draagvermogen	1350 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	6,904 kg

# PURETECH

FVP 250X80-Ø30 HL90

EAN 4031582365429  
Bestelnummer 00836533



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

