

# AGILA

2470DYK100R47-32-35

EAN 4031582341508



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila
Type	Roulette pivotante
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	80 kg
Conducteur électrique	✓
Statique Capacité de charge	160 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	138 mm
Poids global	1,011 kg

## ROUE

Matériau du corps	Tôle d'acier
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur électrique
Roulement	Roulement à billes conique
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	100 mm
Largeur du Bandage	32 mm
Dureté du Bandage (A)	80 Shore A

## CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, moyenne
Forme Chape	Galbé
Pivot	Deux courses de billes
Déport	38 mm
Rayon d'encombrement	88 mm
Diamètre d'encombrement	176 mm

## RACCORD

Type de raccord	Extenseur synthétique, carré
Fixation expansible (minimale)	32 mm
Fixation expansible (maximum)	35 mm
Astuce	Veillez indiquer le diamètre interne du tube requis lors de la commande.

# AGILA

2470DYK100R47-32-35

EAN 4031582341508



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

