

## ZETA

4688IEP160P63

EAN 4031582308266



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Rullļa veiktspēja  | ● ● ● ● ● ○ |
| Kustības trokšnis  | ● ● ● ● ● ● |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Zeta                            |
| Korpasa tips                         | Fiksēts atbalsta ritenis        |
| Standarta                            | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Kravnesība pie 4 km/h                | 350 kg                          |
| Kravnesība pie 6 km/h                | 280 kg                          |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                              |
| Nerūsējošais                         | Nē                              |
| Statiskā kravnesība                  | 700 kg                          |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                          |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 85 °C                           |
| Kopējais augstums                    | 200 mm                          |
| Kopējais platums                     | 117 mm                          |
| Kopējais svars                       | 2,57 kg                         |

## KRONŠTEINIS

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Mājokļa materiāls | Tērauda loksne, ļoti smaga |
| Dakšas forma      | Plašs, pastiprināts        |
| Krāsa             | Pasivēts ar zilu           |

## RITENIS

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Tread hardness         | mīksts                                 |
| Korpasa materiāls      | Alumīnijs                              |
| Protektora materiāls   | Elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas |
| Gūltnis                | Cuscinetti a sfera di precisione       |
| Ass                    | Pieskrūvēts ar uzgriezni               |
| Ritenis krāsa          | Melns (līdzīgs RAL9005)                |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga                     |
| Diametrs               | 160 mm                                 |
| Protektora platums     | 50 mm                                  |
| Korpasa platums        | 50 mm                                  |
| Protektora cietība (A) | 67 Krasts A                            |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 137 mm             |
| Plāksnes platums                       | 117 mm             |
| Plāksnes atveres garums (minimālais)   | 75 mm              |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 80 mm              |
| Plāksnes atveres platums (minimālais)  | 75 mm              |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 105 mm             |
| Plāksnes atveres diametrs              | 11 mm              |

# ZETA

4688IEP160P63

EAN 4031582308266

Pasūtījuma numurs 00804233  
Produkta rasējumi



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

