

PURETECH

UVH 080X35 HL46

EAN 4031582323627

Numer zamówienia 00002549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Guma pełna pełny, czarny
Łożysko	Łożysko ślizgowe
Kolor Koło	Czarny grafitowy (RAL9011)
Ośłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	80 mm
Szerokość Bieżnia	35 mm
Średnica otworu Oś	8,3 mm
Długość piasty	46 mm
Szerokość korpusu	35 mm
Twardość Bieżnia (A)	90 Shore A
Twardość Bieżnia (D)	39 Shore D

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ○ ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Puretech
Typ	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	100 kg
Nośność statyczne	200 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Waga całkowita	0,218 kg

PURETECH

UVH 080X35 HL46

EAN 4031582323627

Numer zamówienia 00002549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

