

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-150-ASF-HUD

EAN 4031582496574
Bestelnummer 00800208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	○ ○ ○ ○ ○
Bewegingsgeluid	○ ○ ○ ○ ○
Slijtage	○ ○ ○ ○ ○
Corrosiebestendigheid	○ ○ ○ ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Footmaster
Type	Wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	630 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	90 °C
Totale hoogte	200 mm
Totale breedte	141 mm
Totaal gewicht	13,953 kg

WIEL

Lagering	Onbewerkte Naaf
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	40 mm
Breedte wielkern	40 mm

BEHUIZING

Offset	35 mm
Zwenk radius	115 mm
Draaicirkel	230 mm
Diameter koepel	130 mm

FITTING

Lengte plaat	145 mm
Breedte plaat	145 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	120 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	120 mm
Diameter plaatgat	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-150-ASF-HUD

EAN 4031582496574
Bestelnummer 00800208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

