

DURATECH

UOR 125X40-Ø12 HL48,4

EAN 4031582323559

Rendelési szám 00030967



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágó	Tűgörgős csapágó
Kerék színe	Természetes fehér
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	40 mm
Tengely furat átmérője	12 mm
Kerékagy hossza	48,4 mm
Test szélessége	40 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Duratech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	300 kg
Statikus teherbírás	600 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-25 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,272 kg

DURATECH

UOR 125X40-Ø12 HL48,4

EAN 4031582323559

Rendelési szám 00030967



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

