

## LUMINA

AA25Y0I050L51-8 9011/9011/9011

EAN 4031582341416

Номер заказа 00071687



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Lumina
Тип	Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Стандартный	EN12528 - Мебельные колесные опоры
Грузоподъемность при 3 км/ч	40 kg
Электропроводящий	✓
Грузоподъемность статическая	80 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	56 mm
Общая ширина	55 mm
Общий вес	0,085 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен, электропроводный
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Подшипник скольжения с Проставка трубой
Ось	Заклепки
Цвет Протектор	Черный графит (RAL9011)
Цвет Колесо	Черный графит (RAL9011)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	50 mm
Ширина Протектор	7 mm
Диаметр отверстия Ось	0 mm
Длина хаба	0 mm
Ширина тела	7 mm
Твердость Протектор (D)	65 Береговая дорога D

## КРОНШТЕЙН

Материал	Полипропилен
Форма Вилы	Корпус сдвоенного Колесо , закрытый Кронштейн
Поворотный узел	Стержень, поворотный
Цвет	Черный графит (RAL9011)
Офсет (Смещение)	20 mm
Радиус поворота	62 mm
Поворотное соединение	124 mm
Диаметр купола	0 mm

## ФИТИНГ

Тип фитинга	Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт	8 mm

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

# LUMINA

AA25Y0I050L51-8 9011/9011/9011

EAN 4031582341416

Номер заказа 00071687



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

---

