

## AGILA

2477XSP125P50

EAN 4031582344141  
Objednáací číslo 00038854

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Výkon role         | ● ● ● ○ ○ |
| Hluk pohybu        | ● ● ● ○ ○ |
| Úbytek             | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Název produktu              | Agila                          |
| Typ krytu                   | Otočné Kolečko s Totální brzda |
| Standardní                  | EN12530 – Kolečka zařízení     |
| Nosnost 3 km/h              | 100 kg                         |
| Elektrické vodivé           | ✓                              |
| Statický Nosnost            | 200 kg                         |
| Rozsah teploty (minimální)  | -25 °C                         |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C                          |
| Celková výška               | 160 mm                         |
| Celková šířka               | 60 mm                          |
| Celková hmotnost            | 1,018 kg                       |

## KOLO

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Materiál těla      | Polyamid, elektricky vodivý               |
| Materiál běhounu   | Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko                  |
| Barva Kolo         | Stříbrně šedá (RAL7001)                   |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdrům                     |
| Průměr             | 125 mm                                    |
| Šířka Běhoun       | 32 mm                                     |
| Šířka těla         | 32 mm                                     |
| Tvrdost Běhoun (A) | 91 Obuv A                                 |
| Tvrdost Běhoun (D) | 40 Shore D                                |

## UCHYCENÍ

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Materiál             | Ocelový plech, střední |
| Tvar Vidlice         | Široký                 |
| Otočné ložisko       | Dva míčové závody      |
| Barva                | Pasivováno modrou      |
| Offset               | 41 mm                  |
| Radius otočení       | 131 mm                 |
| Otočné rušení        | 262 mm                 |
| Průměr otočné kamery | 60 mm                  |

## MONTÁŽ

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Typ montáže                    | Obdélníková destička |
| Délka dlahy                    | 77 mm                |
| Šířka desky                    | 67 mm                |
| Délka otvoru dlahy (minimální) | 46,5 mm              |
| Délka otvoru dlahy (maximální) | 51,5 mm              |
| Šířka otvoru dlahy (minimální) | 56 mm                |
| Šířka otvoru dlahy (maximální) | 61,5 mm              |
| Průměr otvoru dlahy            | 8,5 mm               |

# AGILA

2477XSP125P50

EAN 4031582344141  
Objednáací číslo 00038854



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

