

## STYLEA

5920UOI075L51-10 DM22 RL9006

EAN 4031582310993

Pasūtījuma numurs 00074039



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Rullļa veikspēja    | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis   | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums            | ● ● ● ● ● |
| Koroziijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Stylea                          |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis      |
| Standarta                            | EN12528 - Mebeļu atbalsta riņņi |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 80 kg                           |
| Statiskā kravnesība                  | 160 kg                          |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -10 °C                          |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 40 °C                           |
| Kopējais augstums                    | 76 mm                           |
| Kopējais platums                     | 64 mm                           |
| Kopējais svars                       | 0,122 kg                        |

## RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Poliamīds                        |
| Protektora materiāls   | Identisks ar riņņeņa korpusu     |
| Gūltnis                | Cuscinetto piano con distanziale |
| Ass                    | Kniedēts                         |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga               |
| Diametrs               | 75 mm                            |
| Protektora platums     | 10 mm                            |
| Protektora cietība (D) | 75 Krasts D                      |

## KRONŠTEINIS

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Materiāls           | Poliamīds                   |
| Dakšas forma        | Dubultā riņņeņa kronšteinis |
| Grozāmais gultnis   | Grozāms stienis             |
| Pagrieziena rādiuss | 60 mm                       |
| Grozāms savienojums | 120 mm                      |
| Kupola diametrs     | 22 mm                       |

## UZSTĀDĪŠANA

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Uzstādīšanas veids       | Aklā atvere B10 uzstādīšanai |
| Skrūves atveres diametrs | 10 mm                        |

# STYLEA

5920UOI075L51-10 DM22 RL9006

EAN 4031582310993

Pasūtījuma numurs 00074039



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

---

