

NOVATECH

FTP 250X80-Ø30 HL90

EAN 4031582319422

Objednávací číslo 00801280



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál těla	Odlitek
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kolo	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	250 mm
Šířka Běhoun	80 mm
Průměr otvoru Šroub	30 mm
Délka poklice	90 mm
Šířka těla	80 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Novatech
Standardní	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	2160 kg
Nosnost 6 km/h	1800 kg
Statický Nosnost	3600 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	9,18 kg

NOVATECH

FTP 250X80-Ø30 HL90

EAN 4031582319422
Objednáací číslo 00801280



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

