INFORMAȚII DESPRE PRODUS

AGILA

2478YGO100P50

EAN 4031582342109



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	●●●○○
Zgomot de mișcare	●●●●○
Atriție	●●●○○
Rezistență la coroziune	●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Agila
Tip	Rola fixă
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	80 kg
Conductiv electric	Da
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	160 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	135 mm
Lățime totală	60 mm
Greutate totală	0,48 kg

FURCA

Materialul de construcție	Tablă de oțel, medie
FormăFurcă	Larg
Culoare	Pasivat în albastru
Diametru cupolă	60 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă, conductiv electric
Material al benzii de rulare	Cauciuc termoplastic, conductiv electric
Lagăr	Rulment simplu
Roată	Gri argintiu (similar RAL7001)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	100 mm
Bandă de rulare	32 mm
Lățimea corpului	32 mm
Duritatea benzii de Bandă de rulare (A)	87 Pe malul A

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	77 mm
Lățimea plăcii	67 mm
Lungime orificiu placă (minim)	46,5 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	51,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)	56 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	61,5 mm
Diametru orificiu placă	8,5 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA


2478YGO100P50


EAN 4031582342109

Numărul de comandă 00034885

Desene ale produsului







© Copyright 2026 TENTE International GmbH