

## ALPHA STAINLESS

8478XSC100P62

EAN 4031582381740

Pasūtījuma numurs 00035828



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●●○

Korozijas izturīgs ●●●●●

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums Alpha stainless

Korpusa tips Fiksēts atbalsta ritenis

Standarta EN12532 - Transporta aprīkojums

Kravnesība pie 4 km/h 160 kg

Elektrovadītspējīga ✓

Nerūsējošais ✓

Statiskā kravnesība 320 kg

Temperatūras diapazons (minimālais) -25 °C

Temperatūras diapazons (maksimālais) 80 °C

Kopējais augstums 128 mm

Kopējais platums 85 mm

Kopējais svars 0,541 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs
Gūltnis	Cuscinetto a sfera di precisione, Inossidabile
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Sudraba pelēka (līdzīgi RAL7001)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	100 mm
Protektora platums	34 mm
Korpusa platums	34 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

## KRONŠTEINIS

Materiāls	Nerūsējošais tērauds, smags
Dakšas forma	Plašs
Krāsa	Nerūsējošais tērauds

## UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	100 mm
Plāksnes platums	85 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	77 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	60 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	77 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres diametrs	9 mm

# ALPHA STAINLESS

8478XSC100P62

EAN 4031582381740

Pasūtījuma numurs 00035828



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

