

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495201

Numéro de commande 00800105



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

CHAPE

Déport	30 mm
Rayon d'encombrement	90 mm
Diamètre d'encombrement	180 mm
Diamètre du dôme	112 mm

RACCORD

Longueur de plaque	112 mm
Largeur de plaque	112 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	92 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	92 mm
Diamètre du trou de la plaque	9 mm

PERFORMANCE

Performance du rouleau	○ ○ ○ ○ ○
Bruit de mouvement	○ ○ ○ ○ ○
Attrition	○ ○ ○ ○ ○
Résistance à la corrosion	○ ○ ○ ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Footmaster
Type	Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h	250 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	90 °C
Hauteur	120 mm
Largeur totale	128 mm
Poids global	6,97 kg

ROUE

Roulement	Moyeu non usiné
Diamètre	75 mm
Largeur du Bandage	30 mm
Largeur du corps	30 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495201

Numéro de commande 00800105



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

