

KAPPA LOAD

9650TOP150P63 CL67

EAN 4031582314380
Número de comanda 00802217



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ●
El soroll del moviment	● ● ○ ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ●
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BàSIQUES

Nom del producte	Kappa load
Tipus de carcassa	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 4 km/h	960 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	800 kg
Tracidad de carga estàtica	1600 kg
Temperatura (mínim)	-30 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Alçada total	200 mm
Àmplia general	110 mm
Pes total	4,105 kg

RODA

Material corporal	Poliamida, pesada
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Eix	Estirada de nou
Roda de color	Blanc natural
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	150 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
Corporació ample	50 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	75 Shore D

SUPORT

Material	ferro fos o ferro forjat, pesat
Forquilla Forma	Ample, Reforçat
Scamiento giratorio	Bola de corró de Roamiento de rodillos de propulsió
Color	Passivat blau
Desplaçament	58 mm
Scio de giro	137,5 mm
Sterferencia de giro	275 mm
Dome Dictel	111 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	135 mm
Placa ampla	110 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	75 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	105 mm
Placa de diàmetre	11 mm

KAPPA LOAD

9650TOP150P63 CL67

EAN 4031582314380

Número de comanda 00802217



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

