

# ALPHA

3477UOR080P62 TFR

EAN 4031582400106



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ● ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ● |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam                  | Alpha                         |
| Type                         | Zwenkwiel met dubbele rem     |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/u     | 200 kg                        |
| Elektrisch geleidend         | Nee                           |
| Roestvrij                    | Nee                           |
| Statisch Draagvermogen       | 400 kg                        |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -25 °C                        |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C                         |
| Totale hoogte                | 108 mm                        |
| Totaal gewicht               | 0,88 kg                       |

## VORK

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Staalplaat, zwaar       |
| Vork Vorm                  | Breed                   |
| Zwenklager                 | Dubbele kogeldraaikrans |
| Kleur                      | Blauw gepassiveerd      |
| Offset                     | 44,5 mm                 |
| Zwenk radius               | 123 mm                  |
| Uitzwenking                | 246 mm                  |

## WIEL

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Wielkern materiaal            | Polyamide               |
| Materiaal loopvlak            | Identiek met wielkern   |
| Lager                         | Rollager                |
| As                            | Vastgeschroefd met moer |
| Afdekkapjes                   | Zonder afdekkapjes      |
| Diameter                      | 80 mm                   |
| Breedte Loopvlak              | 30 mm                   |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 75 Shore D              |

## BEVESTIGING

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Type bevestiging                   | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                       | 105 mm             |
| Breedte plaat                      | 80 mm              |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal)  | 77 mm              |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal)  | 80 mm              |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 60 mm              |
| Diameter bevestigingsgat           | 9 mm               |

# ALPHA

3477UOR080P62 TFR



EAN 4031582400106



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

3477U00080P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

