PRODUCTINFORMATIE

ELASTECH

UEP 200x46-Ø20

EAN 4031582328608



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Tread hardness	zacht
Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Elastische band, zwart, gevulkaniseerd
Lager	Precisiekogellagers
Kleur Wiel	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	46 mm
Asgatdiameter	20 mm
Naaflengte	60 mm
Breedte wielkern	46 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	63 Shore A

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●●○
Bewegingsgeluid	●●●●●
Verloop	●●●○○
Corrosieweerstand	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Elastech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	400 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	800 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	1,24 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

UEP 200x46-Ø20

EAN 4031582328608

Bestelnummer 00023479

Producttekeningen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH