

COMPACTA

1430PJ032P60-38X32

EAN 4031582415063



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ○ ○

Ruído de movimento ● ● ● ● ○

Desgaste ● ● ● ○ ○

Resistência à corrosão ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Compacta
Tipo de alojamento	Rodízio giratório
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	70 kg
Capacidade de carga estática	140 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	42,5 mm
Largura geral	26 mm
Peso geral	0,046 kg

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Borracha termoplástica
Rolamento	Rolamento liso com espaçador
Eixo	Rivetado
Cor da Roda	Cinza prateado (RAL7001)
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	32 mm
Largura do Piso	15 mm
Largura do corpo	15 mm
Dureza do Piso (A)	87 Shore A

SUPORTE

Material	Folha de aço, leve
Em Forma de Garfo	Amplo
Rolamento giratório	Uma Fila esferas
Cor	Passivada a azul
Offset	11 mm
Raio giratório	27 mm
Interferência giratória	54 mm
Diâmetro do dome	26,5 mm
Diâmetro da rosca	0 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	38 mm
Largura da placa	32 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	24 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	30 mm
Diâmetro do furo da placa	4,2 mm
Comprimento da Espiga	15 mm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

COMPACTA

1430PJI032P60-38X32

EAN 4031582415063



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

