

STYLEA

5925UJI075L51-10 DOM22 RAL9002

EAN 4031582439274



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ○ ○

Ruído de movimento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ○ ○

Resistência à corrosão ● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Stylea
Tipo de alojamento	Rodízio giratório com travão da roda
Padrão	EN12528 - Rodas de mobiliário
Capacidade de carga a 3 km/h	80 kg
Capacidade de carga estática	160 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	40 °C
Altura total	76 mm
Largura geral	64 mm
Peso geral	0,202 kg

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Borracha termoplástica
Rolamento	Rolamento liso com espaçador
Eixo	Rivetado
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	75 mm
Largura do Piso	10 mm
Dureza do Piso (A)	87 Shore A

SUPORTE

Material	Poliamida
Em Forma de Garfo	Roda dupla com suporte
Rolamento giratório	Com espiga, giratória
Raio giratório	80 mm
Interferência giratória	160 mm
Diâmetro do dome	22 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo	10 mm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

STYLEA

5925UJI075L51-10 DOM22 RAL9002

EAN 4031582439274



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

