

# SUPRATECH

PJR100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582419306



La imatge pot diferir del producte original.

## RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	El cautxú termoplàstic
El Bearing	Roamiento de rodillos
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	32 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	12 mm
Longitud del cub	44,4 mm

## ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Supratech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 3 km/h	80 kg
Tracidad de carga estàtica	160 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Pes total	0,136 kg

# SUPRATECH

PJR100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582419306



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

---

