

PURETECH

JYX 150X32-Ø8,3 CLIP

EAN 4031582319972

Номер заказа 00024890



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●●○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Puretech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	150 kg
Электропроводящий	✓
Грузоподъемность статическая	300 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	85 °C
Общий вес	0,892 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Цинковый литой материал
	мягкий
Материал протектора	Литая резина, черная, электропроводная
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник, Герметичный
Цвет Колесо	Металлический
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	150 mm
Ширина Протектор	32 mm
Диаметр отверстия Ось	8,3 mm
Длина хаба	35,5 mm
Ширина тела	32 mm
Твердость Протектор (A)	75 Береговая A

PURETECH

ЛУХ 150X32-Ø8,3 CLIP

EAN 4031582319972

Номер заказа 00024890



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

