

## LEVINA CARE

5344PJP100R36-32S35 D 7001 4XM6

EAN 4031582502398



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●●

Шум от движение ●●●●○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Име на продукта                    | Levina care  |
| Тип                                | Завъртане на Колело с централно, пълно или Заклучване по пососка |
| Стандартен                         | EN12530 – Изделителни колела                                     |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 100 kg   |
| Статичен Товароносимост            | 200 kg   |
| Температурен диапазон (минимален)  | -10 °C   |
| Температурен диапазон (максимален) | 40 °C  |
| Обща височина                      | 137 mm   |
| Обща ширина                        | 59 mm  |
| Общо тегло                         | 0,65 kg  |

## КОЛЕЛО

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото    | Полипропилен                    |
| Материал на реазбата  | Термопластичен каучук           |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер           |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 100 mm                          |
| Ширина на Резба       | 32 mm                           |
| Твърдост на Резба (A) | 87 Бръснач A                    |

## ВИЛКА

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Материал                    | Полиамид                |
| Форма Вилица                | Тънък                   |
| Въртящ се лагер             | Прецизен сачмен лагер   |
| Цвят                        | Сребърно сиво (RAL7001) |
| Изместване                  | 36 mm                   |
| Радиус на завъртане         | 44 mm                   |
| Интерференция при завъртане | 88 mm                   |
| Диаметър на купол           | 59 mm                   |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                  |   |
|------------------|---|
| Тип на фитинга   | Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия |
| Диаметър на Болт | 32 mm   |
| Дължина на Болт  | 51 mm   |



Универсална награда за Дизайн

Deutscher  
Дизайн  
Club