



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Linea
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwieken
Draagvermogen bij 3 km/u	110 kg
Elektrisch geleidend	Ja
Roestvrij	Ja
Statisch Draagvermogen	220 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	146 mm
Totale breedte	82 mm

VORK

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Precisie kogellagers
Kleur	Grijs wit (RAL9002)
Offset	40 mm
Zwenk radius	109 mm
Uitzwenking	218 mm
Diameter koepel	52 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, gespoten, elektrisch geleidend
Lager	Precisie kogellager, roestvrij
Kleur loopvlak	Leigrijs (RAL7015)
Kleur Wiel	Leigrijs (RAL7015)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	20 mm
Breedte wielkern	20 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	77 mm
Breedte plaat	67 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	46,5 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	51,5 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	56 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	61,5 mm
Diameter bevestigingsgat	8,5 mm

LINEA

5940XSC125P50 RAL9002

EAN 4031582353006



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



Duitse
OntwerpersClub



Interzum
Award



IF Design
Award