

# AGILA

2477PJP125P30-11 2.0

EAN 4031582050462

Numer zamówienia 00064901



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ● ● ● ○ ○

Hałas ruchowy ● ● ● ● ○

Odejście ● ● ● ○ ○

Odporność na korozję ● ● ● ○ ○

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Agila                                    |
| Typ                            | Kółko obrotowe z Blokada pełna           |
| Standardowy                    | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h            | 100 kg                                   |
| Nośność statyczne              | 200 kg                                   |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                                   |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C                                    |
| Wysokość całkowita             | 160 mm                                   |
| Szerokość całkowita            | 60 mm                                    |
| Waga całkowita                 | 0,794 kg                                 |

## KOŁO

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Materiał ciała       | Polipropylen               |
| Materiał bieżni      | Kauczuk termoplastyczny    |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Kolor Koło           | Srebrnoszary (RAL7001)     |
| Oslony gwintu        | Z osłoną gwintu            |
| Średnica             | 125 mm                     |
| Szerokość Bieżnia    | 32 mm                      |
| Szerokość korpusu    | 32 mm                      |
| Twardość Bieżnia (A) | 83 Shore A                 |

## OBUDOWA

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Materiał               | Arkusze stalowy, średni |
| Kształt Widelec        | Poszerzane              |
| Łożysko obrotowe       | Dwa wyścigi kulkowe     |
| Kolor                  | pasywowany na niebiesko |
| Wysięg                 | 41 mm                   |
| Promień działania koła | 131 mm                  |
| Zasięg działania koła  | 262 mm                  |
| Średnica kopuły        | 60 mm                   |

## MOCOWANIE

|                         |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ mocowania           | Otwór na śrubę                                                         |
| Średnica otworu Trzpień | 11 mm                                                                  |
| Wskazówka               | Kółka można montować za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości. |

# AGILA

2477PJP125P30-11 2.0

EAN 4031582050462

Numer zamówienia 00064901



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

