

# FORMA

6941UFP125P33 WHITE

EAN 4031582477375



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ○ ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Forma                            |
| Tip                            | Okreni Tocak sa usmerena kocnica |
| Nosivost na 3 km/h             | 125 kg                           |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -18 °C                           |
| Opseg temperature (maksimalni) | 120 °C                           |
| Sveukupna visina               | 166 mm                           |

## TOCAK

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Materijal za telo          | poliamid                                   |
|                            | mekan                                      |
| materijal omotaca          | Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana |
| Nošenje                    | precizini kuglicni lezaj                   |
| stitnici omotaca           | Sa threadguard                             |
| Prečnik                    | 125 mm                                     |
| Širina omotac              | 18 mm                                      |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 60 Šešelj A                                |

## KUCISTE

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Materijal       | Cink-di-kasting / Aluminijum |
| oblik viljusk   | kuciste za dva Tocak         |
| okretni lezaj   | precizini kuglicni lezaj     |
| ofset           | 41 mm                        |
| okretni radijus | 117 mm                       |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja                    | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče                     | 92 mm             |
| Širina ploče                     | 64 mm             |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 73 mm             |
| Širina otvora ploče (Minimalno)  | 43 mm             |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 45 mm             |
| Prečnik otvora ploče             | 10,7 mm           |

# FORMA

6941UFP125P33 WHITE

EAN 4031582477375



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

---

