

LUMINA

A520POI035L51- 8

EAN 4031582443974



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Lumina
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12528 - 가구용 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	20 kg
정지 중 하중용량	40 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	40 °C
총높이	39 mm
전체 너비	38 mm
전체 체중	0.022 kg

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
차축	리벳
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	35 mm
트레드 폭	8 mm
트레드의 경도(D)	65 Shore D

하우징

재료	폴리프로필렌
Fork 외형	트윈 휠 하우징, 단힘, 돔 포함
스위블 베어링	스텝, 회전
회전 반경	33.5 mm
회전 간섭	67 mm

피팅

피팅 유형	B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경	6 mm

제품 정보

LUMINA

A520POI035L51- 8

EAN 4031582443974



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

