

GLIDE

A229POI050B10-11x20

EAN 4031582319606



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Glide
Type	Oplossing op maat
Draagvermogen bij 3 km/u	30 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	33 mm
Totale breedte	50 mm
Totaal gewicht	0,06 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Polypropyleen
Vork Vorm	Recht
Zwenklager	Stift, zwenkend
Diameter koepel	38 mm
Diameter kraag	50 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Glijlager met tussenbus
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	50 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	65 Shore D

BEVESTIGING

Type bevestiging	Stift met gripring, met kraag
Diameter Stift	11 mm

GLIDE

A229POI050B10-11x20

EAN 4031582319606

Bestelnummer 00072176

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

