

AGILA TWIN

2975YGO050P30-11

EAN 4031582357783



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila twin
Type	Zwenkwiel met wielrem
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	70 kg
Elektrisch geleidend	Ja
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	140 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	69 mm
Totaal gewicht	0,26 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Offset	25 mm
Zwenk radius	77 mm
Uitzwenking	155 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend
Lager	Glijlager
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	19 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	87 Shore A

BEVESTIGING

Type bevestiging	Boutgat
Diameter boutgat diameter	11 mm

AGILA TWIN

2975YGO050P30-11

EAN 4031582357783

Bestelnummer 00034276

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

