

ALPHA STAINLESS

8478PIO100P62

EAN 4031582381726



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●○○

Korozijas izturīgs ●●●○○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Alpha stainless
Korpusa tips	Fiksēts atbalsta ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnēsība pie 4 km/h	75 kg
Nerūsējošais	✓
Statiskā kravnēsība	150 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	128 mm
Kopējais svars	0,588 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Cietā gumija, bez marķējuma
Gūltnis	Cuscinetto piano
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	100 mm
Protektora platums	35 mm
Protektora cietība (A)	80 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Nerūsējošais tērauds, smags
Dakšas forma	Plašs

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	103 mm
Plāksnes platums	85 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	77 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	60 mm
Plāksnes atveres diametrs	9 mm

ALPHA STAINLESS

8478PIO100P62

EAN 4031582381726



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

