

STORA

2875ZIP125P30-13 L

EAN 4031582302479
Número de pedido 00029401



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Stora
Tipo de carcasa	Rueda giratoria con Freno de rueda
Estándar	EN12530 - Dispositivos Ruedas
Capacidad de carga a 3 km/h	100 kg
Capacidad de carga estática	200 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Altura total	153 mm
Ancho total	70 mm
Peso total	0,893 kg

ARO

Material del cuerpo	Rueda con pestaña
Material de la banda de rodadura	Goma maciza, sin marcas
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro	Gris pizarra (RAL7015)
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	125 mm
Ancho de Banda de rodadura	32 mm
Anchura del cuerpo	32 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	80 Shore A

SOPORTE

Material	Chapa de acero, mediana
Forma de Horquilla Forma	Función especial
Rodamiento giratorio	Dos carreras de bolas
Color	Pasivado azul
Desplazamiento	40 mm
Radio de giro	102,5 mm
Interferencia de giro	205 mm
Diámetro del domo	65 mm

AJUSTE

Tipo de ajuste	Agujero para tornillo
Diámetro del agujero del Perno	13 mm

INFORMACIÓN ADICIONAL

Diseñado para el siguiente Tamaño de los palés: Anchura de pista: aprox.: 2,75 mm, Anchura de la ranura: aprox. 5,7 mm, Profundidad de ranura: > 10 mm.

STORA

2875ZIP125P30-13 L

EAN 4031582302479

Número de pedido 00029401



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

