

# COMPACTA

1430POI025P60-35X30

EAN 4031582336658

Номер замовлення 00032081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриція	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Compacta
Тип	Поворотний Колісна опора
Стандартний	EN12528 — Меблеві колісні опори
Обвантажопідйомність 3 км/год	10 kg
Статичний Вантажопідйомність	20 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	36 mm
Загальна ширина	24 mm
Загальна вага	0,03 kg

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Вісь	Згинання
Колір Колесо	Графітовий чорний (RAL9011)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	25 mm
Протектор	12 mm
Ширина тіла	12 mm
Твердість Протектор (D)	65 Прибережна D

## КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, підсвітка
Вила Форма	Широка
Поворотний вузол	Одна м'ячна гонка
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	9 mm
Радіус повороту	21,5 mm
Поворотне з'єднання	43 mm
Діаметр ковпачка	24,5 mm

## ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	35 mm
Ширина тарілки	30 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	23 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	28 mm
Діаметр отвору планшета	4,2 mm

# СОМРАСТА

1430POI025P60-35X30

EAN 4031582336658

Номер замовлення 00032081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

