

# ALPHA

3477UER125P62

EAN 4031582305814

Numéro de commande 00004259



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●●○

Bruit de mouvement ●●●●○

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Nom du produit                  | Alpha                                 |
| Type                            | Roulette pivotante avec Blocage total |
| Standard                        | EN12532 - Équipement de transport     |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 250 kg                                |
| Statique Capacité de charge     | 500 kg                                |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                                |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                                 |
| Hauteur                         | 155 mm                                |
| Largeur totale                  | 75 mm                                 |
| Poids global                    | 1,171 kg                              |

## ROUE

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Matériau du corps     | Polyamide                       |
|                       | souple                          |
| Bandage               | Pneu élastique, noir, vulcanisé |
| Roulement             | Roulements rouleaux             |
| Axe                   | Vissé avec écrou                |
| Couleur Roue          | Gris argent (RAL7001)           |
| Pare-fils             | Sans protège-filet              |
| Diamètre              | 125 mm                          |
| Largeur du Bandage    | 40 mm                           |
| Largeur du corps      | 40 mm                           |
| Dureté du Bandage (A) | 63 Shore A                      |

## CHAPE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau                | Tôle d'acier, lourde   |
| Forme Chape             | Galbé                  |
| Pivot                   | Deux courses de balles |
| Couleur                 | Zingué bleu            |
| Déport                  | 40 mm                  |
| Rayon d'encombrement    | 123 mm                 |
| Diamètre d'encombrement | 246 mm                 |
| Diamètre du dôme        | 75 mm                  |

## RACCORD

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord                       | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque                    | 105 mm               |
| Largeur de plaque                     | 80 mm                |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 77 mm                |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 60 mm                |
| Largeur du trou de plaque (minimale)  | 77 mm                |
| Largeur du trou de plaque (maximale)  | 80 mm                |
| Diamètre du trou de la plaque         | 9 mm                 |

# ALPHA

3477UER125P62

EAN 4031582305814



Numéro de commande 00004259



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

3477U00125P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

