

COMPACTA

1430POI025P60-35x30

EAN 4031582336658



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Compacta
Korpasa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12528 - Mebeļu atbalsta riteni
Kravnesība pie 3 km/h	10 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	20 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	36 mm
Kopējais platums	24 mm
Kopējais svars	0,03 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Tērauda loksne, gaiša
Dakšas forma	Plaša
Grozāmais gultnis	Vienas bumbas sacensības
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	9 mm
Pagrieziena rādiuss	21,5 mm
Grozāms savienojums	43 mm
Kupola diametrs	24,5 mm

RITENIS

Korpasa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto piano con distanziale
Ass	Kniedēts
Ritenis krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	25 mm
Protektora platums	12 mm
Korpasa platums	12 mm
Protektora cietība (D)	65 Krasts D

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	35 mm
Plāksnes platums	30 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	23 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	28 mm
Plāksnes atveres diametrs	4,2 mm

COMPACTA

1430POI025P60-35x30

EAN 4031582336658

Pasūtījuma numurs 00032081
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

