

STYLEA

5925UOI055L51-8

EAN 4031582406429



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ○ ○
Odporność na korozję	● ● ● ● ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Stylea
Typ obudowy	Kółko obrotowe z Hamulec koła
Standardowy	EN12528 – Kółka meblowe
Nośność przy 3 km/h	40 kg
Nośność statyczne	80 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	40 °C
Wysokość całkowita	57 mm
Szerokość całkowita	37 mm
Waga całkowita	0,65 kg

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Oś	Nitowane
Oslony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	55 mm
Szerokość Bieżnia	11 mm

OBUDOWA

Materiał	Poliamid
Kształt Widelec	Obudowa na dwa Koło
Łożysko obrotowe	Trzpień , obrotowy
Promień działania koła	64 mm
Zasięg działania koła	128 mm
Średnica kopuły	18 mm

MOCOWANIE

Typ mocowania	Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień	8 mm

STYLEA

5925UOI055L51-8

EAN 4031582406429



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

